



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X120

Objednací číslo	01200.060.120
Značka	-
UBB	950351142977
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025043
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	120 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	120
P	1
s	10

Technický náčrt

