FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X140

Objednací číslo	01200.060.140
Značka	-
UBB	952351072816
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025081
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1
s	10

Technický nákres

