


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M8X120



Číslo produktu	01200.080.120
Značka	-
UBB	950351145111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025357
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	120
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
k	5.3
P	1.25
b (min.): L≤125mm	22
s	13

Technický náčrt

