

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X45/ S=17



Objednací číslo	01200.100.045
Značka	-
UBB	950351145947
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025456
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	45
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technický náčrt

