


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X55



Objednací číslo	01200.100.056
Značka	-
UBB	952351613049
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025500
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	55
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	16

Standardy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	16

Technický náčrt

