



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X60/ S=17

Objednací číslo	01200.100.060
Značka	-
UBB	950351146283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025517
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	60 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technický náčrt

