



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X60

Objednací číslo	01200.100.061
Značka	-
UBB	952351613122
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025524
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	60 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	16

Technický náčrt

