

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X70/ S=17



Číslo produktu	01200.100.070
Značka	-
UBB	950351146440
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025555
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	70
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

s	17
k	6.4
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
P	1.50

Technický náčrt

