FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X75/ S=17

Objednací číslo	01200.100.075
Značka	-
UBB	950351146515
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025579
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	75 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	75
P	1.5
s	17

Technický nákres

