


Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M10X75



Číslo produktu	01200.100.076
Značka	-
UBB	952351613460
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025586
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	75
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	16

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	16

Technický náčrt

