


## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X150/ S=17



Číslo produktu	01200.100.150
Značka	-
UBB	950351147430
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025746
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	150
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

### Standardy

ISO	4014
DIN	931
ISO	4014

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Technický náčrt

