



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X160/ S=17

Objednací číslo	01200.100.160
Značka	-
UBB	950351147505
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025753
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	160 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	160
P	1.5
s	17

Technický náčrt

