

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pravý Pozinkované 8.8 M10X190/S=17



Číslo produktu	01200.100.190
Značka	-
UBB	500621729572
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503549
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	190
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): L>200mm	45
k	6.4
b (min.): L≤125mm	26
s	17
b (min.): 125mm<L≤200mm	32
P	1.50

Technický náčrt

