FABORY



# Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M10X210/ S=17

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 01200.100.210 |
| Značka | - |
| UBB | 955351314609 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715493753549 |
| BAL. od 25 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M10 |
| Délka | 210 mm |
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Pozinkované |
| Závit | Metrický závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 32 |
| b (min.): L200mm | 45 |
| b (min.): L≤125mm | 26 |
| d-D | M10 |
| k | 6.4 |
| L (mm) | 210 |
| P | 1.5 |
| s | 17 |

## Technický nákres

