



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M12X40/ S=19

Objednací číslo	01200.120.040
Značka	-
UBB	500621729655
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503556
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technický náčrt

