



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M12X45

Objednací číslo	01200.120.046
Značka	-
UBB	952351614112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025845
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	18

Technický náčrt

