



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M12X50

Objednací číslo	01200.120.051
Značka	-
UBB	952351614294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025869
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	18

Technický náčrt

