



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M14X55/ S=22

Objednací číslo	01200.140.055
Značka	-
UBB	950351150392
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026231
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	55 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Technický náčrt

