



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M18X150

Objednací číslo	01200.180.150
Značka	-
UBB	950351155425
UNSPSC	31161620
EAN	8715492027023
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	150 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	150
P	2.5
s	27

Technický náčrt

