




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M3X16

Objednací číslo	01210.030.016
Značka	-
UBB	950351060872
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029249
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	16 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technická specifikace

d-D	M3
k	2
L (mm)	16
P	0.5
s	5.5

Technický náčrt

