




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M16X50

Objednací číslo	01210.160.050
Značka	-
UBB	950351075987
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031259
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technický náčrt

