FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M24X110

Objednací číslo	01210.240.110
Značka	-
UBB	952351327764
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032010
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	110 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Technický nákres

