FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M24X180

Objednací číslo	01210.240.180
Značka	-
UBB	950351082736
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032072
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	180 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technický nákres

