

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel Pozinkované 8.8 M27X80



Číslo produktu	01210.270.080
Značka	-
UBB	950351083239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032140
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M27
Délka (L) (mm)	80
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technická specifikace

k	17
P	3
s	41

Technický náčrt

