




Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M30X70

Objednací číslo	01210.300.070
Značka	-
UBB	950351084062
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032263
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	70
P	3.5
s	46

Technický náčrt

