

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M4X40

Objednací číslo	01220.040.040
Značka	-
UBB	954351334006
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032935
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Technický náčrt

