

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X100



Číslo produktu	01220.080.100
Značka	-
UBB	950351168055
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033352
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	100
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	28
k	5.3
b (min.): L ≤ 125mm	22
P	1.25
s	13

Technický náčrt

