

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X110

Objednací číslo	01220.080.110
Značka	-
UBB	952351328341
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033369
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	110 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	110
P	1.25
s	13

Technický náčrt

