

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M8X130

Objednací číslo	01220.080.130
Značka	-
UBB	952351192291
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033383
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	130 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	130
P	1.25
s	13

Technický náčrt

