

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M10X45/S=17

Objednací číslo	01220.100.045
Značka	-
UBB	950351168212
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033482
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technický náčrt

