

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M10X50/S=17



Číslo produktu	01220.100.050
Značka	-
UBB	950351168394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033499
BAL. od 100	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	50
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

### Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Technická specifikace

k	6.4
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
s	17
P	1.50

### Technický náčrt

