

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X55/S=19



Objednací číslo	01220.120.055
Značka	-
UBB	950351169384
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033758
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	55
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19

Standards

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technický náčrt

