

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X70/S=19

Objednací číslo	01220.120.070
Značka	-
UBB	950351169533
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033789
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Technický náčrt

