

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X110/ S=19

Objednací číslo	01220.120.110
Značka	-
UBB	952351204252
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033840
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	110 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

Technický náčrt

