FABORY

# Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X140/ S=19

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 01220.120.140 |
| Značka | - |
| UBB | 950351905456 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492033871 |
| BAL. od 50 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M12 |
| Délka | 140 mm |
| Třída | 8.8 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Pozinkované žlutě pasivované |
| Závit | Metrický závit |

## Standardy

| | |
|---|---|
| DIN | 931 |
| NF | E25-112 |
| ISO | 4014 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 140 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

## Technický nákres

