

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M14X55/S=22



Číslo produktu	01220.140.055
Značka	-
UBB	952351204336
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033987
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	55
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	22

### Standarty

ISO	4014
DIN	931
ISO	4014

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	40
b (min.): L > 200mm	53
b (min.): L ≤ 125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

### Technický náčrt

