

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pravý Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M14X80/S=22



Číslo produktu	01220.140.080
Značka	-
UBB	950351170358
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034038
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	80
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	22

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

P	2
k	8.8
s	22
b (min.): L>200mm	53
b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L≤125mm	34

Technický náčrt

