FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M16X100

Objednací číslo	01220.160.100
Značka	-
UBB	950351171265
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034236
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Technický nákres

