


## Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X80



Číslo produktu	01220.200.080
Značka	-
UBB	950351171752
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034557
BAL. od 25	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	80
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

### Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

### Technická specifikace

s	30
b (min.): L>200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
P	2.50
k	12.5
b (min.): 125mm<L≤200mm	52

### Technický náčrt

