

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X140



Číslo produktu	01220.200.140
Značka	-
UBB	950351172172
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034625
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	140
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standards

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
b (min.): L > 200mm	65
b (min.): L ≤ 125mm	46
k	12.5
P	2.50
s	30

Technický náčrt

