

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X180



Číslo produktu	01220.200.180
Značka	-
UBB	952351255239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034663
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	180
Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	46
k	12.5
s	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	52
P	2.50
b (min.): $L > 200\text{mm}$	65

Technický náčrt

