FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M20X280

Objednací číslo	01220.200.280
Značka	-
UBB	954351335664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034731
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	280 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	280
P	2.5
s	30

Technický nákres

