

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M24X160

Objednací číslo	01220.240.160
Značka	-
UBB	950351172826
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035004
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	160 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	160
P	3
s	36

Technický náčrt

