FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M24X180

Objednací číslo	01220.240.180
Značka	-
UBB	953351786793
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035028
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	180 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180
P	3
s	36

Technický nákres

