

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M24X280

Objednací číslo	01220.240.280
Značka	-
UBB	954351336084
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035073
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	280 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L \geq 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	280
P	3
s	36

Technický náčrt

