
FABORY



Sada konstrukčních **šestihranných** šroubů **EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M20X100**

Objednací číslo	01222.200.100
Značka	-
UBB	500574454186
UNSPSC	31161620
EAN	8715494306058
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	100 mm
Třída	8.8/8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	Pouze celá balení.Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).Pro nepředepnuté šroubové spoje, to

Standardy

ISO	4014/4032
EN	15048

znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	100
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Technický nákres

