



## Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M24X85

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Objednací číslo | 01222.240.085     |
| Značka          | -                 |
| UBB             | 500613348068      |
| UNSPSC          | 31161620          |
| EAN             | 8715494441742     |
| BAL. od 10      | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Průměr           | M24               |
| Délka            | 85 mm             |
| Třída            | 8.8/8             |
| Typ drážky       | Šestihran         |
| Tvar hlavy       | Šestihranná hlava |
| Materiál         | Ocel              |
| Směr závitů      | Pravý             |
| Povrchová úprava | Pozinkované       |
| Závit            | Metrický závit    |

#### Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to

### Standardy

|     |           |
|-----|-----------|
| EN  | 15048     |
| ISO | 4014/4032 |

znamená použití  
spojovacího  
materiálu dle normy  
EN 15048-1.V  
porovnání s  
běžnými šrouby  
ISO 4014/4017  
(dříve DIN 931/933)  
a maticemi ISO  
4032 (DIN 934),  
šrouby a matice  
podle EN 15048 mají  
doplňující označení  
'SB' (konstrukční  
šrouby) a obal  
obsahuje CE-  
logo.Výrobci  
musí být CE  
certifikováni pro  
výrobu spojovacího  
materiálu dle normy  
EN 15048.Šrouby  
a matice jsou  
baleny společně  
v jedné uzavřené  
krabici.Prohlášení  
o výkonu (DoP) je k  
dispozici.

## Technická specifikace

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60   |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73   |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54   |
| d-D                                | M24  |
| k                                  | 15   |
| L (mm)                             | 85   |
| m (max.)                           | 21.5 |
| P                                  | 3    |
| s                                  | 36   |

## Technický náčrt

