



Sada konstrukčních šestihranných šroubů EN 15048 Ocel Pozinkované 8.8/8 M24X160

Objednací číslo	01222.240.160
Značka	-
UBB	500613348225
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441766
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	160 mm
Třída	8.8/8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

Pouze celá balení. Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb. Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy). Pro nepředepnuté šroubové spoje, to

Standardy

EN	15048
ISO	4014/4032

znamená použití
spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048-1.V
porovnání s
běžnými šrouby
ISO 4014/4017
(dříve DIN 931/933)
a maticemi ISO
4032 (DIN 934),
šrouby a matice
podle EN 15048 mají
doplňující označení
'SB' (konstrukční
šrouby) a obal
obsahuje CE-
logo.Výrobci
musí být CE
certifikováni pro
výrobu spojovacího
materiálu dle normy
EN 15048.Šrouby
a matice jsou
baleny společně
v jedné uzavřené
krabici.Prohlášení
o výkonu (DoP) je k
dispozici.

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	160
m (max.)	21.5
P	3
s	36

Technický náčrt

