

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M5X45

Objednací číslo	01224.050.045
Značka	-
UBB	500648268406
UNSPSC	31161620
EAN	8717077232501
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	45
P	0.8
s	8

Technický náčrt

