

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 8.8 M20X140

Objednací číslo	01224.200.140
Značka	-
UBB	500648277985
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233454
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

Technický náčrt

